

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303035 32
GTIN	4045197944962
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Con 4 fori per il lubrorefrigerante.

- **Forma cilindrica.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	78 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
\varnothing Attacco D_1	32 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali