

Garant**Mandrino idraulico HT esecuzione corta, PSC 63, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308556 20
GTIN	4045197945105
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.**

Uso:

Massime coppie trasmissibili **550 Nm**, esecuzione HT (High Torque).

- **Per foratura, alesatura e fresatura.**
- **Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.**

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302150, 302155, 302160 e 302165.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	49 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Lunghezza utile L ₁	41 mm
Bussole di riduzione adatta	302160; 302155

Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Norma attacco	ISO 26623-1
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico