

Set di raschietti / Sbavatori universali (7 portalame con lame), in astuccio di plastica 16 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	839980
GTIN	7290003237838
Classe articolo	83G

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature bimateriale con **gambo telescopico** e inserti intercambiabili. Raschietto di precisione con impugnatura in metallo leggero e mandrino con cambio rapido.

Fornitura:

sbavatore universale con 3 lame (\$100, \$20, \$30): 1 pz. n. art. 838420 miniraschietto con lama per raschietto speciale curvata: 1 pz. n. art. 839675 sbavatore per cave con 1 inserto (2,4 – 11 mm): 1 pz. n. art. 839705 raschietto di precisione con lama speciale intercambiabile in acciaio per utensili: 1 pz. n. art. 836400

sbavatore con lama per sbavatura (1 - 8 mm): 1 pz. n. art. 839740 miniraschietto con minilama per raschietto diritta: 1 pz. n. art. 839670 Sbavatore per fori con testa di sbavatura (fino a \varnothing 20 mm): 1 pz. n. art. 839605

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Sbavatore
------------------	-----------



Accessori

Raschietto di precisione con lama intercambiabileacciaio per utensili	836400
Miniraschietto con gambo telescopico e lama diritta	839670
Sbavatore per fori con testa di sbavatura in HSS di \varnothing 20 mm	839605
Sbavatore universale, impugnatura bimateriale con gambo telescopico e 3 lame (S100, S20, S30)	838420
Sbavatore per lamiere con gambo telescopico e lama a V Dim. 8	839740
Miniraschietto con gambo telescopico e lama speciale curvata	839675
Sbavatore per cave per chiavette con gambo telescopico e inserto Dim. 11	839705