

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R SSKCR/L12
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Angolo di regolazione κ	75 grado
Sporgenza totale L_1	75 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Set di viti per inserti	269028 25
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Misura inserto	12 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500