

Garant

Portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi eco-System GARANT n. art.317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJCR/L 2020X11

Inserto adatto: VC.. 1103..

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 40 mm

Lunghezza complessiva L: 99 mm

Set di viti per inserti: 269023 1

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269023 1

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	99 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020X11
Insero adatto	VC.. 1103..
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500