


Garant

Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, nichelato, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300120 20
GTIN	4045197945723
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:****GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.

Nichelatura speciale.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Esterno D	52 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20
--	-----------