

Garant

Portautensili per broccia, misure metriche $\varnothing d = 8 \text{ mm}$, \varnothing Codolo DS: 20mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293020 20 |
| GTIN | 4045197945907 |
| Classe articolo | 29K |

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Attenzione: usare sempre brocche con un \varnothing adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------|
| L | 38 mm |
| Lunghezza codolo L_s | 50 mm |
| Tipo di codolo | Codolo cilindrico |
| \varnothing Codolo D_s | 20 mm |

Scheda tecnica

| | |
|--------------------------|---|
| Ø D | 33 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm | 293006 16 |
| Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm | 293006 12 |
| Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm | 293006 8 |
| Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm | 293006 5 |