

Garant

Portautensili per broccia, misure metriche $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, \varnothing Codolo DS: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293023 20
GTIN	4045197945945
Classe articolo	29K

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim.MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Attenzione: usare sempre brocche con un \varnothing adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

Descrizione tecnica

L	46 mm
Lunghezza codolo L_s	50 mm
Tipo di codolo	Codolo cilindrico
\varnothing Codolo D_s	20 mm

Scheda tecnica

Ø d	12 mm
Ø D	44 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16
Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5
Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12