

**Garant**

**Portautensili per broccia, misure metriche  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  Codolo DS: 32mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293023 32
GTIN	4045197945969
Classe articolo	29K

## Descrizione

**Per:**

Macchine convenzionali e CNC.

**Accessori speciali:**

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim.MK2, MK3 e MK4.

**Nota:**

- **Attenzione: usare sempre brocche con un  $\varnothing$  adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
L	46 mm
Tipo di codolo	Codolo cilindrico
$\varnothing$ Codolo $D_s$	32 mm

## Scheda tecnica

Ø d	12 mm
Ø D	44 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

### Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12
Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5
Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16