

**Garant**

**Portautensili per broccia, misure metriche  $\varnothing d = 16 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  Codolo DS: 32mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293026 32
GTIN	4045197946102
Classe articolo	29K

### Descrizione

**Per:**

Macchine convenzionali e CNC.

**Accessori speciali:**

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. MK2, MK3 e MK4.

**Nota:**

- **Attenzione: usare sempre brocche con un  $\varnothing$  adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

### Descrizione tecnica

L	76 mm
Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Tipo di codolo	Codolo cilindrico
$\varnothing$ Codolo $D_s$	32 mm

## Scheda tecnica

Ø D	58 mm
Ø d	16 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

### Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12
Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16
Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5