

Garant

Portautensili per broccia, misure metriche $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing Codolo DS: MK4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293026 MK4
GTIN	4045197946126
Classe articolo	29K

Descrizione

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Attenzione: usare sempre brocche con un \varnothing adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L_s	109 mm
L	76 mm
Tipo di codolo	CM4
$\varnothing D$	58 mm

Scheda tecnica

Ø d	16 mm
Dimensione attacco	CM4
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12
Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16
Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5