

Garant

Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 300, Mandrino di Ø d1: 27mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 306698 27 |
| GTIN | 4045197946041 |
| Classe articolo | 31H |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**
- **Maggiore superficie di appoggio.**

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:

- **risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.**
- **rotazione regolare e quindi superfici perfette.**
- **costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.**
- **protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.**

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|-------|
| Mandrino di Ø d ₁ | 27 mm |
|------------------------------|-------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 300 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 21 mm |
| Ø Esterno D | 58 mm |
| Numero di giri massimo n _{max.} | 6000 min ⁻¹ |
| Ø Attacco D ₁ | 27 mm |
| Adattatore | HSK-A 100 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | DIN 69882-3 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 μm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |