

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 8 mm, TiN, Esagono: 1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293040 1,5
GTIN	4045197946300
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Apertura	1,5 mm
L	3 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,04 fino a + 0,06 mm

Profilo	Esagono
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili