

Garant

Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 12 mm, TiN, Esagono: 2,5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293043 2,5
GTIN	4045197946454
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Apertura	2,5 mm
L	4 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,06 fino a + 0,09 mm

Profilo	Esagono
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili