

Garant

Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 12 mm, TiN, Esagono: 1,5mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293043 1,5 |
| GTIN | 4045197946430 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|----------------------------|
| L | 3 mm |
| Apertura | 1,5 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tolleranza | da + 0,04 fino a + 0,06 mm |

| | |
|------------------|---|
| Profilo | Esagono |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |