

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Esagono: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293046 8
GTIN	4045197946652
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Apertura	8 mm
L	15,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,14 fino a + 0,17 mm

Profilo	Esagono
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili