

**Garant****Broccia profilo quadro, misure metriche Ø d = 12 mm, TiN, Quadro: 2mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293053 2      |
| GTIN            | 4045197946959 |
| Classe articolo | 29L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Si consiglia l'uso di profili a sezione quadra pari a &gt; 9 mm solo su materiali facili da lavorare (maggiore asportazione del materiale).

**Descrizione tecnica**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| L                   | 3,5 mm |
| Apertura            | 2 mm   |
| Materiale da taglio | HSS    |

|                  |   |
|------------------|---|
| Tolleranza       | da + 0,05 fino a + 0,07 mm                              |
| Profilo          | Quadro  |
| L <sub>1</sub>   | 25 mm   |
| Ø d              | 12 mm   |
| Rivestimento     | TiN   |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave<br>e brocciatori di profili |