

Garant**Broccia profilo quadro, misure metriche $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Quadro: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293050 7
GTIN	4045197946928
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Si consiglia l'uso di profili a sezione quadra pari a > 9 mm solo su materiali facili da lavorare (maggiore asportazione del materiale).

Descrizione tecnica

Apertura	7 mm
L	12 mm
Materiale da taglio	HSS

Tolleranza	da + 0,13 fino a + 0,16 mm
Profilo	Quadro
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili