

**Garant****Broccia per viti Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Impronta Torx®: TX25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293060 TX25
GTIN	4045197947383
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	4 mm
Ø Preforatura	3,35 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	4,54 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX25
Tolleranza	da - 0,005 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili