

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Impronta Torx®: TX10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293063 TX10
GTIN	4045197947451
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	2 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	2,83 mm
Ø Preforatura	2,1 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX10
Tolleranza	da - 0,005 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili