

**Garant****Broccia per viti Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Impronta Torx®: TX55mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293066 TX55
GTIN	4045197947666
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	7 mm
Ø Preforatura	8,25 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	11,37 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX55
Tolleranza	da - 0,015 fino a + 0,015 mm
Profilo	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili