

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Impronta Torx®: TX60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293066 TX60
GTIN	4045197947673
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	7,5 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	13,42 mm
Ø Preforatura	9,9 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX60
Tolleranza	da - 0,015 fino a + 0,015 mm
Profilo	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili