

**Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309615 20
GTIN	7640128492177
Classe articolo	39Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Dado rivestito per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con esagono SW 25.**

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	19,5 mm
Per ER	20 mm

Coppia di serraggio massimo	100 Nm
Filettatura	M25×1,5
Ø Esterno D	34 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera