

HALDER**Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370017 6
GTIN	4030618238775
Classe articolo	37K

Descrizione**Vantaggi:**

- **Autocentratura precisa con una precisione di $\pm 0,025$ mm.**
- **Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.**
- **Corse di regolazione elevate con altezza d'ingombro ridotta.**
- **Possibilità di avvvitamento dall'alto e dal basso.**

Uso:

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.

Descrizione tecnica

h_2	18,1 mm
$D_{max.}$	46,5 mm
h_4	7,5 mm

$\varnothing d_4$	M8 mm
Forza di serraggio	6,5 kN
$D_{min.}$	38,5 mm
$d_3 f7$	30 mm
h_5	39 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo