

**HALDER****Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370017 2
GTIN	4030618238737
Classe articolo	37K

**Descrizione****Vantaggi:**

- **Autocentratura precisa con una precisione di  $\pm 0,025$  mm.**
- **Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.**
- **Corse di regolazione elevate con altezza d'ingombro ridotta.**
- **Possibilità di avvvitamento dall'alto e dal basso.**

**Uso:**

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

**Materiale:**

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.

**Descrizione tecnica**

$D_{min.}$	18,5 mm
$h_2$	11,6 mm
$D_{max.}$	22,5 mm

Forza di serraggio	4,5 kN
Ø d <sub>4</sub>	M5 mm
h <sub>4</sub>	7,5 mm
d <sub>3</sub> f7	15 mm
h <sub>5</sub>	23,6 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo