

**HALDER****Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370017 4
GTIN	4030618238751
Classe articolo	37K

**Descrizione****Vantaggi:**

- **Autocentratura precisa con una precisione di  $\pm 0,025$  mm.**
- **Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.**
- **Corse di regolazione elevate con altezza d'ingombro ridotta.**
- **Possibilità di avvvitamento dall'alto e dal basso.**

**Uso:**

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

**Materiale:**

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.

**Descrizione tecnica**

$h_4$	6 mm
$h_2$	15,1 mm
$D_{max.}$	30,5 mm

Forza di serraggio	5 kN
$D_{min.}$	26,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
$h_5$	29,1 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo