


Garant**Contropunta fissa in HMI 60° con foro filettato per l'estrazione, Ø Massimo / Cono morse: 70/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	323210 70/3
GTIN	4045197947857
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Punta in HMI ad alta precisione. Struttura ad accoppiamento geometrico in HMI per una stabilità e una resistenza alla rottura ottimali, il che rende superfluo l'uso di dispositivi di sicurezza supplementari.**
- **Angolo cuspidale 60 °.**
- **Alta qualità di finitura della superficie dello smusso per un fissaggio ottimale.**
- **Utensile completamente temprato e rettificato.**
- **Con punta in metallo duro per applicazioni soggette a usura elevata.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la rettifica di componenti ad elevata precisione.

Accessori speciali:

Ghiera di estrazione n. art. 323230.

Nota:

Dadi di estrazione da ordinare separatamente. Misure geometriche a norma DIN 806 E.

Lunghezza testina L: 57 mm

Ø Esterno D: 70 mm

Ø d: 55 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,001 mm
Filettatura M: M27×1,5

Descrizione tecnica

Errore massimo di rotazione concentrica	0,001 mm
Cono Morse	3
Lunghezza testina L	57 mm
Ø Esterno D	70 mm
Filettatura M	M27×1,5
Ø d	55 mm
Tipo di prodotto	Cuspide