

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261354 10/07  |
| GTIN            | 4045197948045 |
| Classe articolo | 21T           |

## Descrizione tecnica

|  |                 |
|--|-----------------|
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub>    | 9 mm            |
| Codice ISO portautensile               | A10H SV95CR/L07 |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 22 mm           |
| Lunghezza complessiva L                | 100 mm          |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>  | 12,5 mm         |
| Set di viti per inserti                | 269028 27       |
| Angolo di regolazione κ                | 95 grado        |
| Misura inserto                         | 7 mm            |
| Inserto adatto                         | VC.. 0702..     |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>    | 7 mm            |
| Larghezza del collo L <sub>4</sub>     | 6,8 mm          |
| Profondità utile T                     | 5 mm            |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                | 10 mm           |
| Norma                                  | Norma interna   |
| Tipo di impiego                        | destra          |
| Profondità interna fino a              | 3×D             |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì                           |
| Applicazione             | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto         | Barra alesatrice             |

---

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6                    | 674248 TX6 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm | 659957 200 |