

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Codice ISO portautensile	A12K SV95CR/L07
Spostamento centrale L_3	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Larghezza del collo L_4	9 mm
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200