

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza della testina L_1	15 mm
Spostamento centrale L_3	5 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo L_4	6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	9,2 mm
Codice ISO portautensile	A08F SV95CR/L05
Angolo di regolazione κ	95 grado
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200