

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza della testina $L_1$	36 mm
Larghezza del collo $L_4$	12,9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A16M SV95CR/L07
Profondità utile $T$	5 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200