

**KÄRCHER****Idropulitrice a freddo, Denominazione originale prodotto: HD615MPLUS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Classe articolo	07C

**Descrizione****Esecuzione:**

Idropulitrice portatile con motore a corrente alternata. **Comando mediante interruttore a pressione**, sistema antiattorcigliamento, tubo ad alta pressione girevole anche sotto pressione e lancia in acciaio INOX. Robusta pompa assiale a 3 pistoni con testa cilindrica in ottone. Raccordo di allacciamento idrico in ottone. Max. temperatura di alimentazione 60 °C.

La pistola ad alta pressione **EASY!Force** sfrutta la forza repulsiva del getto ad alta pressione, riducendo così la forza di tenuta. Assicura un comfort di lavoro completamente nuovo e agevole. Valvola in ceramica migliorata. Sistema di collegamento EASY!Lock integrato. Per un allestimento rapido e semplice degli accessori (per es. ugelli, tubi in acciaio) con collegamenti unitari.

· **Pompa assiale a 3 pistoni con pistoni in acciaio legato temprato.**

**Fornitura:**

Incluso tubo ad aria compressa premium da 10 m, pistola EASY!Force con inserto Softgrip, tubo radiante INOX da 840 mm, ugello power e mangiasporco.

**Descrizione tecnica**

Peso	30 kg
Portata	560 l/h

Fusibile di rete	16 A
Denominazione originale prodotto	HD 6/15 M Plus *EU
Potenza assorbita	3100 W
Pressione di lavoro	150 bar
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Idropulitrici a freddo