

Garant
Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	19,5 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza della testina L_1	36 mm
Larghezza del collo L_4	12,9 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Codice ISO portautensile	A16M SV95CR/L07
Spostamento centrale L_3	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200