

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Larghezza del collo L ₄	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm
Codice ISO portautensile	A12K SV95CR/L07
Inserto adatto	VC.. 0702..
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200