

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12,5 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Codice ISO portautensile	A10H SV95CR/L07
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6,8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200