

## Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	15 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	SVLCR/L 1010E07
Set di viti per inserti	269028 27
Dimensione codolo	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200