

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	70 mm
Misura inserto	7 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Codice ISO portautensile	SVLCR/L 1010E07
Set di viti per inserti	269028 27
Dimensione codolo	10 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200