

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Codice ISO portautensile	SVLCR/L 1212F07
Misura inserto	7 mm
Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200