

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/07mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261317 10/07  |
| GTIN            | 4045197948380 |
| Classe articolo | 21T           |

**Descrizione tecnica**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Dimensione codolo                                       | 10 mm                                 |
| Set di viti per inserti                                 | 269028 27                             |
| Lunghezza complessiva L portainseriti neutri            | 150 mm                                |
| Inserto adatto  | VC.. 0702..                           |
| Misura inserto  | 7 mm                                  |
| Codice ISO portautensile                                | SVVCN 1010M07                         |
| Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri    | 15 mm                                 |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri | 5 mm                                  |
| Norma   | Norma interna                         |
| Tipo di impiego   | neutro                                |
| Passaggio interno per LR                                | no                                    |
| Angolo di regolazione κ                                 | 72,5 grado                            |
| Applicazione  | Tornitura cilindrica esterna          |
| Applicazione  | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione  | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Tipo di prodotto  | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200