

Garant**CNMM 120416, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120416 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	SR

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Tipo	HB7020
Profondità di taglio a _p	2 - 10 mm
Codice ISO Inserto	CNMM 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura