

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
8/07mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Dimensione codolo	8 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Codice ISO portautensile	SVVCN 0808K07
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	15 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200