

Garant**CNMG 120412 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	WSS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insero per tornitura