

Garant**DNMG 150404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7010-1

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucoli	SS
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura