

**Garant****DNMG 150404, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Classe articolo	21G

## Descrizione

DNMG 150404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7020
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SS
Impiego principale	P
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura