

**Garant****DNMG 150404, Tipo: HB7035-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Classe articolo	21G

## Descrizione

DNMG 150404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitruccioli	SS
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P

Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura