

Garant**DNMG 150404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min

Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a _p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura