



Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 10m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462090 10
GTIN	4007368114918
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	76 mm
Altezza corpo	75 mm
Larghezza corpo	32 mm
Larghezza del nastro	19 mm
Norma	EG I
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m

026240 10