

Garant
DNMG 150408, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucoli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura