

**Garant****DNMG 150412, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Classe articolo	21G

## Descrizione

DNMG 150412 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 300 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SG
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7020
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura