

Garant**DNMG 150412, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150412 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	SG

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura